

Garant GRIDLINE

**Velikoprostorska osnovna omara z drsnimi vrati brez okna, Višina: 1000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	941045 1000
GTIN	4062406071547
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Opremljena omara 60x28G.

Namestitev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.

**Obseg dobave:**

Omara vklj. s policami.

**Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

**Napotek:**

Za police in pribor za velikoprostorske omare GridLine glejte art. 942530–942583 in skupino 95. Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

**Tehnični opis**

Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Višina	1000 mm
ComfortClose	ne
Globina	700 mm

Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg
Masa	135 kg
Uporabna višina	863 mm
Širina v G	60
Število polic	2
Položaj ročaja	zgoraj
Globina v G	28
Širina	1500 mm
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Izvedba omare	Osnovna omara
Vrsta izdelka	Velikoprostorska omara

## Pribor

Poševna polica zaeForm za širino omare/prekata v G 30	942550 30
Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena z drsnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino 300 mm	942580 300
Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena z drsnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino 150 mm	942580 150
Puša ključavnice za GridLine Tip GP21	914227 GP21
Polica z nosilci 100 kg za širino omare/prekata v G 30	942530 30
	942580 200

Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena z drsnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino 200 mm

Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena z drsnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino 75 mm

942580 75

Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena z drsnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino 100 mm

942580 100

Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLinez drsnimi vrati, širina 60G za višino omare 1000/1250 mm

940514 1000/1250

Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip F

940559 F

Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena z drsnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino 125 mm

942580 125