

Garant GRIDLINE

Velikoprostorska nadgradna omara z drsnimi vrati brez okna, Višina: 1000mm**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 941055 1000 |
| GTIN | 4062406071585 |
| Razred artikla | 9GI |

Opis**Izvedba:**

Opremljena omara 60×28G.

Namestitev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za velikoprostorske omare GridLine glejte art. 942530–942583 in skupino 95. Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

| | |
|--|---------|
| Širina v G | 60 |
| ComfortClose | ne |
| Višina | 1000 mm |
| Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 100 kg |

| | |
|--|--|
| Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja | da |
| Širina | 1500 mm |
| Globina v G | 28 |
| Položaj ročaja | spodaj |
| Število polic | 2 |
| Globina | 700 mm |
| Masa | 135 kg |
| Uporabna višina | 863 mm |
| Debelina materiala | 0,9 mm |
| Nosilnost notranjega ohišja omare | 1000 kg |
| Nastavljanje višine v rastru | 25 mm |
| Cilindrična ključavnica | Modularni vložek |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Izvedba omare | Nadgradna omara |
| Vrsta izdelka | Velikoprostorska omara |

Pribor

| | |
|--|------------------|
| Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLinez drsnimi vrati, širina 60G za višino omare 1000/1250 mm | 940514 1000/1250 |
| Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena z drsnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino 100 mm | 942580 100 |
| Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip F | 940559 F |
| Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena z drsnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino 300 mm | 942580 300 |
| Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena z drsnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino 75 mm | 942580 75 |

| | |
|--|-------------|
| Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena z drsnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino 125 mm | 942580 125 |
| Polica z nosilci 100 kg za širino omare/prekata v G 30 | 942530 30 |
| Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena z drsnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino 200 mm | 942580 200 |
| Poševna polica zaeForm za širino omare/prekata v G 30 | 942550 30 |
| Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena z drsnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino 150 mm | 942580 150 |
| Puša ključavnice za GridLine Tip GP21 | 914227 GP21 |