

Garant GRIDLINE

Velikoprostorska osnovna omara z drsnimi vrati brez okna, Višina: 2000mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	941065 2000
GTIN	4062406071615
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljena omara 80×28G.

Namestitev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za velikoprostorske omare GridLine glejte art. 942530–942583 in skupino 95. Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Globina v G	28
Višina	2000 mm

Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg
Število polic	8
Širina v G	80
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Masa	266 kg
Globina	700 mm
Širina	2000 mm
ComfortClose	ne
Položaj ročaja	sredina
Uporabna višina	1863 mm
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Izvedba omare	Osnovna omara
Vrsta izdelka	Velikoprostorska omara

Pribor

Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena z drsnimi vratiširina 40G Predal s prednjo višino 75 mm	942583 75
Poševna polica zaeForm za širino omare/prekata v G 40	942550 40
Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena z drsnimi vratiširina 40G Predal s prednjo višino 200 mm	942583 200
Polica z nosilci 100 kg za širino omare/prekata v G 40	942530 40
Puša ključavnice za GridLine Tip GP21	914227 GP21

Predal za velikoprostorske omare in omare za velika
bremena z drsnimi vratiširina 40G Predal s prednjo višino
125 mm

942583 125

Predal za velikoprostorske omare in omare za velika
bremena z drsnimi vratiširina 40G Predal s prednjo višino
150 mm

942583 150

Predal za velikoprostorske omare in omare za velika
bremena z drsnimi vratiširina 40G Predal s prednjo višino
100 mm

942583 100

Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLinez
drsnimi vrati, širina 80G za višino omare 2000 mm

940515 2000

Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip
F

940559 F

Predal za velikoprostorske omare in omare za velika
bremena z drsnimi vratiširina 40G Predal s prednjo višino
300 mm

942583 300