

Garant GRIDLINE

Velikoprostorska osnovna omara z drsnimi vrati z oknom, Višina: 1000mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	941067 1000
GTIN	4062406071622
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljena omara 80×28G.

Namestitev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za velikoprostorske omare GridLine glejte art. 942530–942583 in skupino 95. Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Višina	1000 mm
Položaj ročaja	zgoraj
Uporabna višina	863 mm
ComfortClose	ne
Masa	160 kg
Globina v G	28

Število polic	2
Širina v G	80
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Širina	2000 mm
Globina	700 mm
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Izvedba omare	Osnovna omara
Vrsta izdelka	Velikoprostorska omara

Pribor

Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena z drsnimi vratiširina 40G Predal s prednjo višino 300 mm	942583 300
Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLinez drsnimi vrati, širina 80G za višino omare 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Polica z nosilci 100 kg za širino omare/prekata v G 40	942530 40
Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena z drsnimi vratiširina 40G Predal s prednjo višino 150 mm	942583 150
Poševna polica zaeForm za širino omare/prekata v G 40	942550 40
Puša ključavnice za GridLine Tip GP21	914227 GP21
Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip F	940559 F

Predal za velikoprostorske omare in omare za velika
bremena z drsnimi vratiširina 40G Predal s prednjo višino
200 mm

942583 200

Predal za velikoprostorske omare in omare za velika
bremena z drsnimi vratiširina 40G Predal s prednjo višino
100 mm

942583 100

Predal za velikoprostorske omare in omare za velika
bremena z drsnimi vratiširina 40G Predal s prednjo višino
75 mm

942583 75

Predal za velikoprostorske omare in omare za velika
bremena z drsnimi vratiširina 40G Predal s prednjo višino
125 mm

942583 125