

Garant GRIDLINE

Velikoprostorska nadgradna omara z drsnimi vrati z oknom, Višina: 1000mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	941077 1000
GTIN	4062406071653
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljena omara 80×28G.

Namestitev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za velikoprostorske omare GridLine glejte art. 942530–942583 in skupino 95. Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg
Število polic	2
Položaj ročaja	spodaj
Globina v G	28
ComfortClose	ne

Širina v G	80
Globina	700 mm
Masa	160 kg
Višina	1000 mm
Širina	2000 mm
Uporabna višina	863 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Izvedba omare	Nadgradna omara
Vrsta izdelka	Velikoprostorska omara

Pribor

Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena z drsnimi vratiširina 40G Predal s prednjo višino 100 mm	942583 100
Poševna polica zaeForm za širino omare/prekata v G 40	942550 40
Puša ključavnice za GridLine Tip GP21	914227 GP21
Polica z nosilci 100 kg za širino omare/prekata v G 40	942530 40
Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena z drsnimi vratiširina 40G Predal s prednjo višino 200 mm	942583 200
Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLinez drsnimi vrati, širina 80G za višino omare 1000/1250 mm	940515 1000/1250
	942583 150

Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena z drsnimi vratiširina 40G Predal s prednjo višino 150 mm

Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena z drsnimi vratiširina 40G Predal s prednjo višino 300 mm

942583 300

Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip F

940559 F

Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena z drsnimi vratiširina 40G Predal s prednjo višino 125 mm

942583 125

Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena z drsnimi vratiširina 40G Predal s prednjo višino 75 mm

942583 75