

Garant GRIDLINE

**Vertikalna omara, globina 28G. 2 samonosilna izvlečljiva regala, Višina: 1000 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	942002 1000
GTIN	4062406071660
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Vertikalna omara 30×28G.

Vertikalne omare so opremljene s **samonosilnimi izvlečljivimi regali**, ki so opremljeni z **zaporo proti izvlečenju**, da je vedno mogoče odpreti le en izvlečljivi regal. Okvirji izvlečljivih regalov so naluknjani v rastru 37 mm za namestitev orodnih nosilcev, korit za police in luknjastih sten. Vertikalne omare so pripravljene za namestitev na tla ali na steno in jih je **nujno potrebno zavarovati pred prevračanjem**. Ročaj za potiskanje 2K-Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico.

**Dodatni pribor:**

Vertikalne izvlečljive regale je možno opremiti s policami art. 942010, luknjastimi stenami art. 942015, orodnimi nosilci art. 970130.

**Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vertikalni izvlečljivi regali antracitni RAL 7016, **prašnata barva**.

**Napotek:**

Pri vertikalni izvlečni širini 330 mm je možno namestiti 2 nosilca enega poleg drugega.

Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nosilnost izvlečljivega predelka: 350 kg

Višina: 1000 mm

Širina: 750 mm

Globina: 700 mm  
Širina v G: 30  
Globina v G: 28  
Pokončni izvlečljivi predal s širino: 330 mm

## Tehnični opis

Širina	750 mm
Uporabna širina izvlečljivega predelka	323 mm
Masa	181 kg
Uporabna globina izvlečljivega predelka	627 mm
Pokončni izvlečljivi predal s širino	330 mm
Nosilnost izvlečljivega predelka	350 kg
Globina	700 mm
Uporabna višina izvlečljivega predelka	680 mm
Višina	1000 mm
Širina v G	30
Globina v G	28
Debelina materiala	1,2 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	700 kg
Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	37 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Vertikalna omara