

Garant GRIDLINE

Vertikalna omara, globina 28G. 4 samonosilni izvlečljivi regali, Višina: 1000 mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	942004 1000
GTIN	4062406071684
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Vertikalna omara 30×28G.

Vertikalne omare so opremljene s **samonosilnimi izvlečljivimi regali**, ki so opremljeni z **zaporo proti izvlečenju**, da je vedno mogoče odpreti le en izvlečljivi regal. Okvirji izvlečljivih regalov so naluknjani v rastru 37 mm za namestitev orodnih nosilcev, korit za police in luknjastih sten. Vertikalne omare so pripravljene za namestitev na tla ali na steno in jih je **nujno potrebno zavarovati pred prevračanjem**. Ročaj za potiskanje 2K-Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Dodatni pribor:

Vertikalne izvlečljive regale je možno opremiti s policami art. 942010, luknjastimi stenami art. 942015, orodnimi nosilci art. 970130.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vertikalni izvlečljivi regali antracitni RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Pri vertikalni izvlečni širini 330 mm je možno namestiti 2 nosilca enega poleg drugega.

Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nosilnost izvlečljivega predelka: 175 kg

Višina: 1000 mm

Širina: 750 mm

Globina: 700 mm
Širina v G: 30
Globina v G: 28
Pokončni izvlečljivi predal s širino: 160 mm

Tehnični opis

Uporabna globina izvlečljivega predelka	627 mm
Uporabna širina izvlečljivega predelka	153 mm
Masa	181 kg
Širina	750 mm
Pokončni izvlečljivi predal s širino	160 mm
Nosilnost izvlečljivega predelka	175 kg
Globina	700 mm
Višina	1000 mm
Uporabna višina izvlečljivega predelka	680 mm
Globina v G	28
Širina v G	30
Debelina materiala	1,2 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	700 kg
Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	37 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Vertikalna omara