

Garant GRIDLINE

Vertikalna omara, globina 28G. 4 samonosilni izvlečljivi regali, Višina: 2000 mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	942004 2000
GTIN	4062406071691
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Vertikalna omara 30×28G.

Vertikalne omare so opremljene s **samonosilnimi izvlečljivimi regali**, ki so opremljeni z **zaporo proti izvlečenju**, da je vedno mogoče odpreti le en izvlečljivi regal. Okvirji izvlečljivih regalov so naluknjani v rastru 37 mm za namestitvev orodnih nosilcev, korit za police in luknjastih sten. Vertikalne omare so pripravljene za namestitvev na tla ali na steno in jih je **nujno potrebno zavarovati pred prevračanjem**. Ročaj za potiskanje 2K-Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Dodatni pribor:

Vertikalne izvlečljive regale je možno opremiti s policami art. 942010, luknjastimi stenami art. 942015, orodnimi nosilci art. 970130.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vertikalni izvlečljivi regali antracitni RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Pri vertikalni izvlečni širini 330 mm je možno namestiti 2 nosilca enega poleg drugega.

Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nosilnost izvlečljivega predelka: 175 kg

Višina: 2000 mm

Širina: 750 mm

Globina: 700 mm
Širina v G: 30
Globina v G: 28
Pokončni izvlečljivi predal s širino: 160 mm

Tehnični opis

Uporabna globina izvlečljivega predelka	627 mm
Širina	750 mm
Masa	252 kg
Uporabna širina izvlečljivega predelka	153 mm
Globina	700 mm
Nosilnost izvlečljivega predelka	175 kg
Pokončni izvlečljivi predal s širino	160 mm
Višina	2000 mm
Uporabna višina izvlečljivega predelka	1680 mm
Širina v G	30
Globina v G	28
Debelina materiala	1,2 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	700 kg
Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	37 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Vertikalna omara