

**HOLEX****Klešče papiga, prašno lakirane, Celotna dolžina: 300mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	706101 300
GTIN	4062406069643
Razred artikla	72B

**Opis****Izvedba:**

**Skoznji členek** (= dvojno vodilo) in omejitev zeva za zaščito pred poškodbami zaradi čezmernega stiskanja. Induktivno kaljeno. Oblikovane, nazobčane prijemalne čeljusti, členek se samodejno učvrsti pri vpenjanju matic in cevi. Večstopenjska regulacija zeva. Klešče lakirane z rdečo prašnato barvo, čeljusti in členek polirani.

**Standard:****DIN ISO 8976****Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kovano v utopu.

**Tehnični opis**

Območje vpenjanja za cevi do	2 col
Vpenjalna širina za 6-kotnik	48 mm
celotna dolžina	300 mm
Vrsta izdelka	Cevne klešče in klešče papiga