

Garant**INFO Point za individualno opremljanje, Tip: M****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	948010 M
GTIN	4062406072452
Razred artikla	9GS

Opis**Izvedba:**

GARANT INFO Point je sodobno računalniško delovno mesto za prikaz in obdelavo digitalnih informacij, za zajemanje podatkov in kot postaja za zajemanje podatkov s priključenim čitalnikom črtne kode (ni zajet v obsegu dobave).

INFO Point ima robustno ohišje iz jeklene pločevine. Na sprednji strani je na ergonomični višini nameščena poklopna polica za tipkovnico in računalniško miško. V ohišju pod polico za vrati s ključavnico se lahko namestijo računalniški ali Linux odjemalci. Polica in vrata se lahko zaklenejo s cilindrično ključavnico DOM. Zadnja luknjasta stena ohišja z luknjami \square 9x9 mm v rastru 37 mm skrbi za prezračevanje naprav v ohišju. Hkrati je namenjena tudi za namestitev kavljev in držal Easyfix.

Brez monitorja, za individualno opremljanje, s 24-colskim monitorjem. Največja možna velikost zaslona: širina 525 mm, višina 315 mm, globina 90 mm. Transportna enota s 4 kolesi za zavijanje (\varnothing 100 mm), 2 z zavoro.

Umestitev:

Število polic v ohišju za računalnik: 1

Lakiranje:

Ohišje antracitno RAL 7016, **prašnata barva.**

Tehnični opis

Masa	65 kg
Uporabna višina ohišja za računalnik	740 mm
Globina osnovne ploskve	550 mm
Uporabna širina ohišja za računalnik	540 mm
Globina police	300 mm
Širina osnovne ploskve	616 mm
Višina	1570 mm
Uporabna globina ohišja za računalnik	190 mm
Širina police	600 mm
Delovna višina police	1060 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Zaprta polica, globina	150 mm
Debelina materiala	0,9 mm
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Vrsta izdelka	INFO Point