

Garant GRIDLINE

Omara za težka bremena s krilnimi vrati z oknom, Višina: 1000mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	942323 1000
GTIN	4062406072506
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljena omara 40x28G.

Ojačane stranske stene za namestitev polic v **ojačani izvedbi za 200 kg** v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Omare z ojačanim dnom, brez nivelirnega podstavka.

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Police za omare za velika bremena GridLine, glejte art. 942610.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Širina	1000 mm
Število polic	2
Globina	700 mm

Masa	80 kg
Položaj ročaja	zgoraj
Uporabna višina	845 mm
Širina v G	40
Globina v G	28
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
ComfortClose	ne
Višina	1000 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	200 kg
Debelina materiala	1 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1600 kg
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Omara za velika bremena

Pribor

Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip F	940559 F
Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati za višino omare 900/1000 mm	940501 900/1000
Ročaj za potiskanje Tip 1	958490 1
Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11
Polica za težka bremena za širino omare/prekata v G 40	942610 40
Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati, širina 40G za višino omare 1000/1250 mm	940511 1000/1250

Transportna enota, garnitura za naknadno vgradnjo
Primerno za globino ohišja v G 28

958480 28