

Garant GRIDLINE

Omara za težka bremena s krilnimi vrati brez okna, Višina: 1000mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	942321 1000
GTIN	4062406072483
Razred artikla	9GI

Opis

Izvedba:

Ojačane stranske stene za namestitev polic v **ojačani izvedbi za 200 kg** v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Omare z ojačanim dnom, brez nivelirnega podstavka.

Opremljena omara 40×28G.

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Police za omare za velika bremena GridLine, glejte art. 942610.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

ComfortClose	ne
Globina	700 mm

Podatkovni list

Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	200 kg
Višina	1000 mm
Širina v G	40
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Masa	80 kg
Položaj ročaja	zgoraj
Uporabna višina	845 mm
Število polic	2
Globina v G	28
Širina	1000 mm
Debelina materiala	1 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1600 kg
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Omara za velika bremena

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/942321-1000>