

Garant GRIDLINE

Omara za težka bremena z drsnimi vrati brez okna, Višina: 1000mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	942345 1000
GTIN	4062406072520
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljena omara 60×28G.

Ojačane stranske stene za namestitvev polic v **ojačani izvedbi za 200 kg** v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Omare z ojačanim dnom, brez nivelirnega podstavka.

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Police za omare za velika bremena GridLine, glejte art. 942610.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

ComfortClose	ne
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Število polic	4
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	200 kg

Širina v G	60
Globina v G	28
Višina	1000 mm
Položaj ročaja	zgoraj
Širina	1500 mm
Masa	88 kg
Globina	700 mm
Uporabna višina	845 mm
Debelina materiala	1 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1600 kg
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Omara za velika bremena

Pribor

Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena z drsnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino 100 mm	942580 100
Puša ključavnice za GridLine Tip GP21	914227 GP21
Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena z drsnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino 125 mm	942580 125
Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena z drsnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino 300 mm	942580 300
Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena z drsnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino 150 mm	942580 150
	942580 200

Predal za velikoprostorske omare in omare za velika
bremena z drsnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino
200 mm

Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLinez
drsnimi vrati, širina 60G za višino omare 1000/1250 mm

940514 1000/1250

Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip
F

940559 F

Polica za težka bremena za širino omare/prekata v G 30

942610 30

Predal za velikoprostorske omare in omare za velika
bremena z drsnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino
75 mm

942580 75