

Garant GRIDLINE

Omara za težka bremena z drsnimi vrati z oknom, Višina: 2000mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	942347 2000
GTIN	4062406072551
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljena omara 60×28G.

Ojačane stranske stene za namestitev polic v **ojačani izvedbi za 200 kg** v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Omare z ojačanim dnom, brez nivelirnega podstavka.

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Police za omare za velika bremena GridLine, glejte art. 942610.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Višina	2000 mm
Položaj ročaja	zgoraj
Globina	700 mm

Širina v G	60
Število polic	10
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	200 kg
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Širina	1500 mm
Uporabna višina	1845 mm
Globina v G	28
ComfortClose	ne
Masa	163 kg
Debelina materiala	1 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1600 kg
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Omara za velika bremena

Pribor

Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena z drsnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino 300 mm	942580 300
Polica za težka bremena za širino omare/prekata v G 30	942610 30
Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena z drsnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino 125 mm	942580 125
Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLinez drsnimi vrati, širina 60G za višino omare 2000 mm	940514 2000
Puša ključavnice za GridLine Tip GP21	914227 GP21
	942580 150

Predal za velikoprostorske omare in omare za velika
bremena z drsnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino
150 mm

Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip
F

940559 F

Predal za velikoprostorske omare in omare za velika
bremena z drsnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino
75 mm

942580 75

Predal za velikoprostorske omare in omare za velika
bremena z drsnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino
100 mm

942580 100

Predal za velikoprostorske omare in omare za velika
bremena z drsnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino
200 mm

942580 200