

Garant GRIDLINE

Omara za težka bremena z drsnimi vrati brez okna, Višina: 1000mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	942365 1000
GTIN	4062406072568
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljena omara 80×28G.

Ojačane stranske stene za namestitev polic v **ojačani izvedbi za 200 kg** v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Omare z ojačanim dnom, brez nivelirnega podstavka.

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Police za omare za velika bremena GridLine, glejte art. 942610.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Širina v G	80
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
ComfortClose	ne
Položaj ročaja	zgoraj
Višina	1000 mm
Globina v G	28

Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	200 kg
Število polic	4
Širina	2000 mm
Masa	173 kg
Globina	700 mm
Uporabna višina	845 mm
Debelina materiala	1 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1600 kg
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Omara za velika bremena

Pribor

Polica za težka bremena za širino omare/prekata v G 40	942610 40
Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena z drsnimi vratiširina 40G Predal s prednjo višino 125 mm	942583 125
Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena z drsnimi vratiširina 40G Predal s prednjo višino 100 mm	942583 100
Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena z drsnimi vratiširina 40G Predal s prednjo višino 75 mm	942583 75
Puša ključavnice za GridLine Tip GP21	914227 GP21
Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena z drsnimi vratiširina 40G Predal s prednjo višino 200 mm	942583 200
	940559 F

Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip F

Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena z drsnimi vratiširina 40G Predal s prednjo višino 150 mm

942583 150

Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLinez drsnimi vrati, širina 80G za višino omare 1000/1250 mm

940515 1000/1250

Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena z drsnimi vratiširina 40G Predal s prednjo višino 300 mm

942583 300