

Garant GRIDLINE

Omara za težka bremena z drsnimi vrati z oknom, Višina: 2000mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	942367 2000
GTIN	4062406072599
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljena omara 80×28G.

Ojačane stranske stene za namestitev polic v **ojačani izvedbi za 200 kg** v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Omare z ojačanim dnom, brez nivelirnega podstavka.

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Police za omare za velika bremena GridLine, glejte art. 942610.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

ComfortClose	ne
Položaj ročaja	zgoraj

Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	200 kg
Višina	2000 mm
Globina v G	28
Uporabna višina	1845 mm
Globina	700 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Širina	2000 mm
Masa	312 kg
Število polic	10
Širina v G	80
Debelina materiala	1 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1600 kg
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Omara za velika bremena

Pribor

Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip F	940559 F
Puša ključavnice za GridLine Tip GP21	914227 GP21
Polica za težka bremena za širino omare/prekata v G 40	942610 40
Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena z drsnimi vratiširina 40G Predal s prednjo višino 100 mm	942583 100
Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena z drsnimi vratiširina 40G Predal s prednjo višino 125 mm	942583 125

Predal za velikoprostorske omare in omare za velika
bremena z drsnimi vratiširina 40G Predal s prednjo višino
150 mm

942583 150

Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLinez
drsnimi vrati, širina 80G za višino omare 2000 mm

940515 2000

Predal za velikoprostorske omare in omare za velika
bremena z drsnimi vratiširina 40G Predal s prednjo višino
200 mm

942583 200

Predal za velikoprostorske omare in omare za velika
bremena z drsnimi vratiširina 40G Predal s prednjo višino
75 mm

942583 75

Predal za velikoprostorske omare in omare za velika
bremena z drsnimi vratiširina 40G Predal s prednjo višino
300 mm

942583 300