

Garant GRIDLINE

**Velikoprostorske omare in omare za težka bremena s krilnimi vrati brez okna,
Višina: 2000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	942721 2000
GTIN	4062406072650
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Neopremljena omara 40×28G. Primerni predali: 36×24G (naročite posebej).
Namestitev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za velikoprostorske omare in omare za velika bremena GridLine glejte art. 942530–942610 in skupino 95.

Uporaba kot omara za velika bremena mogoča le s policami za težka bremena art. 942610.
Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Širina	1000 mm
Globina v G	28
ComfortClose	ne

Uporabna višina	1845 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Položaj ročaja	sredina
Masa	119 kg
Širina v G	40
Globina	700 mm
Višina	2000 mm
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati brez okna
Izvedba omare	Osnovna omara
Izvedba	za individualno opremljanje
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1600
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Velikoprostorska omara

Pribor

Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena s krilnimi vrati širina 40G Predal s prednjo višino 75 mm	942573 75
Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11
Poševna polica zaeForm za širino omare/prekata v G 40	942550 40
Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena s krilnimi vrati širina 40G Predal s prednjo višino 200 mm	942573 200
	942573 300

Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena s krilnimi vratiširina 40G Predal s prednjo višino 300 mm

Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena s krilnimi vratiširina 40G Predal s prednjo višino 150 mm

942573 150

Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati, širina 40G za višino omare 2000 mm

940511 2000

Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena s krilnimi vratiširina 40G Predal s prednjo višino 100 mm

942573 100

Polica z nosilci 100 kg za širino omare/prekata v G 40

942530 40

Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena s krilnimi vratiširina 40G Predal s prednjo višino 125 mm

942573 125

Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati za višino omare 2000 mm

940501 2000