

Garant GRIDLINE

**Velikoprostorske omare in omare za težka bremena s krilnimi vrati brez okna,  
Višina: 2000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	942701 2000
GTIN	4062406072612
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Neopremljena omara 30×28G. Primerni predali: 26×24G (naročite posebej).  
Namestitev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico.

**Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

**Napotek:**

Za police in pribor za velikoprostorske omare in omare za velika bremena GridLine glejte art. 942530–942610 in skupino 95.

**Uporaba kot omara za velika bremena mogoča le s policami za težka bremena art. 942610.**  
Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

**Tehnični opis**

Uporabna višina	1845 mm
Širina v G	30
Globina	700 mm

Širina	750 mm
Masa	107 kg
Izvedba omare	Osnovna omara
Višina	2000 mm
ComfortClose	ne
Položaj ročaja	sredina
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati brez okna
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Globina v G	28
Izvedba	za individualno opremljanje
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1600
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Velikoprostorska omara

## Pribor

Poševna polica zaeForm za širino omare/prekata v G 30	942550 30
Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena s krilnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino 100 mm	942570 100
Polica z nosilci100 kg za širino omare/prekata v G 30	942530 30
Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati za višino omare 2000 mm	940501 2000
Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena s krilnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino 125 mm	942570 125

Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena s krilnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino 200 mm	942570 200
Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena s krilnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino 300 mm	942570 300
Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena s krilnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino 150 mm	942570 150
Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena s krilnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino 75 mm	942570 75
Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati, širina 30G za višino omare 2000 mm	940510 2000
Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11