

Garant GRIDLINE

**Velikoprostorske omare in omare za težka bremena s krilnimi vrati brez okna,  
Višina: 1000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	942701 1000
GTIN	4062406072605
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Neopremljena omara 30×28G. Primerni predali: 26×24G (naročite posebej).  
Namestitev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico.

**Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

**Napotek:**

Za police in pribor za velikoprostorske omare in omare za velika bremena GridLine glejte art. 942530–942610 in skupino 95.

**Uporaba kot omara za velika bremena mogoča le s policami za težka bremena art. 942610.**  
Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

**Tehnični opis**

Širina	750 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati brez okna

Globina	700 mm
Izvedba omare	Osnovna omara
Širina v G	30
ComfortClose	ne
Masa	62 kg
Globina v G	28
Višina	1000 mm
Uporabna višina	845 mm
Položaj ročaja	zgoraj
Izvedba	za individualno opremljanje
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1600
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Velikoprostorska omara

## Pribor

Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11
Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati, širina 30G za višino omare 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena s krilnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino 200 mm	942570 200
Polica z nosilci 100 kg za širino omare/prekata v G 30	942530 30
Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena s krilnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino 100 mm	942570 100

Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena s krilnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino 75 mm	942570 75
Transportna enota, garnitura za naknadno vgradnjo Primerno za globino ohišja v G 28	958480 28
Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati za višino omare 900/1000 mm	940501 900/1000
Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena s krilnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino 300 mm	942570 300
Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena s krilnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino 150 mm	942570 150
Poševna polica zaeForm za širino omare/prekata v G 30	942550 30
Ročaj za potiskanje Tip 1	958490 1
Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena s krilnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino 125 mm	942570 125