

Garant GRIDLINE

**Velikoprostorske omare in omare za težka bremena s krilnimi vrati z oknom,  
Višina: 2000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	942723 2000
GTIN	4062406072674
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Neopremljena omara 40×28G. Primerni predali: 36×24G (naročite posebej).  
Namestitev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico.

**Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

**Napotek:**

Za police in pribor za velikoprostorske omare in omare za velika bremena GridLine glejte art. 942530–942610 in skupino 95.

**Uporaba kot omara za velika bremena mogoča le s policami za težka bremena art. 942610.**  
Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

**Tehnični opis**

Globina	700 mm
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati z oknom
Globina v G	28

Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Izvedba omare	Osnovna omara
Položaj ročaja	sredina
Uporabna višina	1845 mm
ComfortClose	ne
Širina v G	40
Širina	1000 mm
Masa	119 kg
Višina	2000 mm
Izvedba	za individualno opremljanje
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1600
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Velikoprostorska omara

## Pribor

Pedal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena s krilnimi vratiširina 40G Pedal s prednjo višino 75 mm	942573 75
Pedal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena s krilnimi vratiširina 40G Pedal s prednjo višino 100 mm	942573 100
Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati za višino omare 2000 mm	940501 2000
	942573 200

Predal za velikoprostorske omare in omare za velika  
bremena s krilnimi vratiširina 40G Predal s prednjo višino  
200 mm

Predal za velikoprostorske omare in omare za velika  
bremena s krilnimi vratiširina 40G Predal s prednjo višino  
125 mm

942573 125

Predal za velikoprostorske omare in omare za velika  
bremena s krilnimi vratiširina 40G Predal s prednjo višino  
300 mm

942573 300

Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLine  
skrilnimi vrati, širina 40G za višino omare 2000 mm

940511 2000

Poševna polica zaeForm za širino omare/prekata v G 40

942550 40

Predal za velikoprostorske omare in omare za velika  
bremena s krilnimi vratiširina 40G Predal s prednjo višino  
150 mm

942573 150

Ročaj za GridLine Tip GP11

914226 GP11

Polica z nosilci 100 kg za širino omare/prekata v G 40

942530 40