

Garant GRIDLINE

**Velikoprostorske omare in omare za težka bremena s krilnimi vrati brez okna,
Višina: 1000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	942721 1000
GTIN	4062406072643
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Neopremljena omara 40×28G. Primerni predali: 36×24G (naročite posebej).
Namestitev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za velikoprostorske omare in omare za velika bremena GridLine glejte art. 942530–942610 in skupino 95.

Uporaba kot omara za velika bremena mogoča le s policami za težka bremena art. 942610.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Položaj ročaja	zgoraj
Globina	700 mm
Širina	1000 mm

Izvedba omare	Osnovna omara
Širina v G	40
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati brez okna
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Masa	70 kg
Uporabna višina	845 mm
Višina	1000 mm
Globina v G	28
ComfortClose	ne
Izvedba	za individualno opremljanje
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1600
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Velikoprostorska omara

Pribor

Pedal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena s krilnimi vratiširina 40G Pedal s prednjo višino 100 mm	942573 100
Pedal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena s krilnimi vratiširina 40G Pedal s prednjo višino 125 mm	942573 125
Poševna polica zaeForm za širino omare/prekata v G 40	942550 40
Pedal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena s krilnimi vratiširina 40G Pedal s prednjo višino 75 mm	942573 75

Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena s krilnimi vratiširina 40G Predal s prednjo višino 300 mm	942573 300
Polica z nosilci 100 kg za širino omare/prekata v G 40	942530 40
Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena s krilnimi vratiširina 40G Predal s prednjo višino 150 mm	942573 150
Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati za višino omare 900/1000 mm	940501 900/1000
Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati, širina 40G za višino omare 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Transportna enota, garnitura za naknadno vgradnjo Primerno za globino ohišja v G 28	958480 28
Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11
Ročaj za potiskanje Tip 1	958490 1
Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena s krilnimi vratiširina 40G Predal s prednjo višino 200 mm	942573 200