

Garant GRIDLINE

**Velikoprostorske omare in omare za težka bremena z drsnimi vrati brez okna,  
Višina: 2000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	942745 2000
GTIN	4062406072698
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Neopremljena omara 60×28G. Primerni predali: 26×20G (naročite posebej).  
Namestitev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico.

**Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

**Napotek:**

Za police in pribor za velikoprostorske omare in omare za velika bremena GridLine glejte art. 942530–942610 in skupino 95.

**Uporaba kot omara za velika bremena mogoča le s policami za težka bremena art. 942610.**  
Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

**Tehnični opis**

Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Globina v G	28
ComfortClose	ne

Globina	700 mm
Uporabna višina	1863 mm
Prednje stranice omare	Drsna vrata brez okna
Položaj ročaja	sredina
Širina	1500 mm
Širina v G	60
Izvedba omare	Osnovna omara
Višina	2000 mm
Masa	198 kg
Izvedba	za individualno opremljanje
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1600
Nastavljanje višine v rastru	25
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Velikoprostorska omara

## Pribor

Puša ključavnice za GridLine Tip GP21	914227 GP21
Poševna polica zaeForm za širino omare/prekata v G 30	942550 30
Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena z drsnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino 125 mm	942580 125
Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena z drsnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino 200 mm	942580 200
Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena z drsnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino 150 mm	942580 150

Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLinez drsnimi vrati, širina 60G za višino omare 2000 mm	940514 2000
Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena z drsnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino 75 mm	942580 75
Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena z drsnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino 100 mm	942580 100
Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena z drsnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino 300 mm	942580 300
Polica z nosilci 100 kg za širino omare/prekata v G 30	942530 30