

Garant GRIDLINE

**Velikoprostorske omare in omare za težka bremena z drsnimi vrati brez okna,
Višina: 1000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	942745 1000
GTIN	4062406072681
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Neopremljena omara 60×28G. Primerni predali: 26×20G (naročite posebej).
Namestitev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za velikoprostorske omare in omare za velika bremena GridLine glejte art. 942530–942610 in skupino 95.

Uporaba kot omara za velika bremena mogoča le s policami za težka bremena art. 942610.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Širina v G	60
Globina	700 mm
Prednje stranice omare	Drsna vrata brez okna
Širina	1500 mm
Položaj ročaja	zgoraj

Uporabna višina	863 mm
Masa	119 kg
Višina	1000 mm
Izvedba omare	Osnovna omara
ComfortClose	ne
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Globina v G	28
Izvedba	za individualno opremljanje
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1600
Nastavljanje višine v rastru	25
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Velikoprostorska omara

Pribor

Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena z drsnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino 200 mm	942580 200
Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena z drsnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino 300 mm	942580 300
Polica z nosilci 100 kg za širino omare/prekata v G 30	942530 30
Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena z drsnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino 150 mm	942580 150
Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLinez drsnimi vrati, širina 60G za višino omare 1000/1250 mm	940514 1000/1250
	942580 100

Predal za velikoprostorske omare in omare za velika
bremena z drsnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino
100 mm

Predal za velikoprostorske omare in omare za velika
bremena z drsnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino
75 mm

942580 75

Puša ključavnice za GridLine Tip GP21

914227 GP21

Poševna polica zaeForm za širino omare/prekata v G 30

942550 30

Predal za velikoprostorske omare in omare za velika
bremena z drsnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino
125 mm

942580 125