


Garant GRIDLINE

**Velikoprostorske omare in omare za težka bremena z drsnimi vrati z oknom,  
Višina: 1000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	942747 1000
GTIN	4062406072704
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Neopremljena omara 60×28G. Primerni predali: 26×20G (naročite posebej).  
Namestitev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico.

**Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

**Napotek:**

Za police in pribor za velikoprostorske omare in omare za velika bremena GridLine glejte art. 942530–942610 in skupino 95.

**Uporaba kot omara za velika bremena mogoča le s policami za težka bremena art. 942610.**

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

**Tehnični opis**

Širina v G	60
ComfortClose	ne
Izvedba omare	Osnovna omara
Uporabna višina	863 mm
Položaj ročaja	zgoraj

Višina	1000 mm
Globina	700 mm
Masa	119 kg
Prednje stranice omare	Drsna vrata z oknom
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Širina	1500 mm
Globina v G	28
Izvedba	za individualno opremljanje
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1600
Nastavljanje višine v rastru	25
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Velikoprostorska omara

## Pribor

Puša ključavnice za GridLine Tip GP21	914227 GP21
Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena z drsnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino 75 mm	942580 75
Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena z drsnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino 300 mm	942580 300
Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena z drsnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino 200 mm	942580 200
Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena z drsnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino 100 mm	942580 100
	942580 150

Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena z drsnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino 150 mm

Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLinez drsnimi vrati, širina 60G za višino omare 1000/1250 mm

940514 1000/1250

Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena z drsnimi vratiširina 30G Predal s prednjo višino 125 mm

942580 125

Polica z nosilci 100 kg za širino omare/prekata v G 30

942530 30

Poševna polica zaeForm za širino omare/prekata v G 30

942550 30