

Garant GRIDLINE

**Velikoprostorske omare in omare za težka bremena z drsnimi vrati brez okna,
Višina: 2000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	942765 2000
GTIN	4062406072735
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Neopremljena omara 80×28G. Primerni predali: 36×20G (naročite posebej).
Namestitev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za velikoprostorske omare in omare za velika bremena GridLine glejte art. 942530–942610 in skupino 95.

Uporaba kot omara za velika bremena mogoča le s policami za težka bremena art. 942610.
Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Uporabna višina	1863 mm
ComfortClose	ne
Prednje stranice omare	Drсна vrata brez okna

Globina v G	28
Položaj ročaja	sredina
Širina v G	80
Globina	700 mm
Masa	225 kg
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Izvedba omare	Osnovna omara
Širina	2000 mm
Višina	2000 mm
Izvedba	za individualno opremljanje
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1600
Nastavljanje višine v rastru	25
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Velikoprostorska omara

Pribor

Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLinez drsnimi vrati, širina 80G za višino omare 2000 mm	940515 2000
Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena z drsnimi vratiširina 40G Predal s prednjo višino 100 mm	942583 100
Poševna polica zaeForm za širino omare/prekata v G 40	942550 40
Puša ključavnice za GridLine Tip GP21	914227 GP21
Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena z drsnimi vratiširina 40G Predal s prednjo višino 125 mm	942583 125
	942583 75

Predal za velikoprostorske omare in omare za velika
bremena z drsnimi vratiširina 40G Predal s prednjo višino
75 mm

Polica z nosilci 100 kg za širino omare/prekata v G 40

942530 40

Predal za velikoprostorske omare in omare za velika
bremena z drsnimi vratiširina 40G Predal s prednjo višino
300 mm

942583 300

Predal za velikoprostorske omare in omare za velika
bremena z drsnimi vratiširina 40G Predal s prednjo višino
150 mm

942583 150

Predal za velikoprostorske omare in omare za velika
bremena z drsnimi vratiširina 40G Predal s prednjo višino
200 mm

942583 200