

Garant GRIDLINE

**Velikoprostorske omare in omare za težka bremena z drsnimi vrati z oknom,
Višina: 2000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	942767 2000
GTIN	4062406072759
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Neopremljena omara 80×28G. Primerni predali: 36×20G (naročite posebej).
Namestitev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za velikoprostorske omare in omare za velika bremena GridLine glejte art. 942530–942610 in skupino 95.

Uporaba kot omara za velika bremena mogoča le s policami za težka bremena art. 942610.
Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Položaj ročaja	sredina
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Globina v G	28

Globina	700 mm
Višina	2000 mm
Prednje stranice omare	Drсна vrata z oknom
Širina v G	80
Uporabna višina	1863 mm
Masa	225 kg
Izvedba omare	Osnovna omara
Širina	2000 mm
ComfortClose	ne
Izvedba	za individualno opremljanje
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1600
Nastavljanje višine v rastru	25
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Velikoprostorska omara

Pribor

Poševna polica zaeForm za širino omare/prekata v G 40	942550 40
Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLinez drsnimi vrati, širina 80G za višino omare 2000 mm	940515 2000
Puša ključavnice za GridLine Tip GP21	914227 GP21
Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena z drsnimi vratiširina 40G Predal s prednjo višino 150 mm	942583 150
Polica z nosilci100 kg za širino omare/prekata v G 40	942530 40