

Garant GRIDLINE

**Omara za težka bremena Krilna vrata brez okna, Višina: 1000 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	942821 1000
GTIN	4062406072803
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Neopremljena omara 40×28G. Primerni predali: 36×24G (naročite posebej).

**Ojačane stranske stene** za namestitev polic v **ojačani izvedbi za 200 kg** v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Omare z ojačanim dnom, brez nivelirnega podstavka.

**Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

**Napotek:**

Police za omare za velika bremena GridLine, glejte art. 942610.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Višina: 1000 mm

Širina: 1000 mm

Globina: 700 mm

Širina v G: 40

Globina v G: 28

Uporabna višina: 845 mm

**Tehnični opis**

Širina v G	40
Masa	70 kg
Globina v G	28
Globina	700 mm
Uporabna višina	845 mm
Višina	1000 mm
Širina	1000 mm
Debelina materiala	1 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1600
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Omara za velika bremena, prazna

## Pribor

Polica za težka bremena za širino omare/prekata v G 40	942610 40
Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLine s/z krilnimi vrati, širina 40G za višino omare 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine s krilnimi vrati za višino omare 900/1000 mm	940501 900/1000
Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11