

Garant GRIDLINE

Omara za težka bremena Drsna vrata z oknom, Višina: 1000 mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	942867 1000
GTIN	4062406072902
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Neopremljena omara 80×28G. Primerni predali: 36×20G (naročite posebej).

Ojačane stranske stene za namestitev polic v **ojačani izvedbi za 200 kg** v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Omare z ojačanim dnom, brez nivelirnega podstavka.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Police za omare za velika bremena GridLine, glejte art. 942610.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Višina: 1000 mm

Širina: 2000 mm

Globina: 700 mm

Širina v G: 80

Globina v G: 28

Uporabna višina: 845 mm

Tehnični opis

Višina	1000 mm
Globina v G	28
Širina v G	80

Uporabna višina	845 mm
Širina	2000 mm
Masa	138 kg
Globina	700 mm
Debelina materiala	1 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1600
Nastavljanje višine v rastru	25
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Omara za velika bremena, prazna

Pribor

Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLine s/z drsnimi vrati, širina 80G za višino omare 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Polica za težka bremena za širino omare/prekata v G 40	942610 40
Puša ključavnice za GridLine Tip GP21	914227 GP21