

**Garant****Garderobna omara z vrtljivim zapiralom, Število prekatov: 2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	949012 2
GTIN	4062406073053
Razred artikla	91G

**Opis****Izvedba:**

Noge iz aluminijaste pločevine debeline 2 mm. Zadnja stran z zarezi za zračenje, vrata z držalom za brisačo in ploščico za ime. Tečaje je možno namestiti na desno ali levo stran.

Z vrtljivim zapiralom, zaklepanje s ključavnico obešanko (ni v obsegu dobave).

Notranja oprema s po 1 polico (nosilnost 40 kg).

Palica za obleko in 3 kavliji na prekat.

**Standard:****DIN 4547****Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva.**

**Napotek:**

Opcijsko s pokrovom podstavka. Obrnite se na nas.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

**Tehnični opis**

uporabna globina na prekat	472 mm
Število prekatov	2

Število nepremičnih polic	1
Masa	68 kg
Globina	520 mm
uporabna širina na prekat	342 mm
Prezračevalne reže na zadnji steni	da
za obešanko s Ø loka do	6 mm
za obešanko	da
Izvedba podstavka	Aluminijaste noge
Izvedba ključavnice	Vrtljivo zapiralo
Širina	800 mm
Višina	1850 mm
Možnost posebnega lakiranja	da
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati brez okna
Število palic za oblačila	1
Poševen strop	ne
uporabna višina na predelek za oblačila	1188 mm
Prezračevalne reže na vratih	ne
Ploščica z imenom	da
uporabna višina na zgornji predelek	370 mm
Standard	DIN 4547
za integralno čelado	da
Debelina materiala	0,9 mm
Kot odpiranja vrat	225 stopinj
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Garderobne omare

---

## Pribor

---

Stranski pokrov talnega okvirja Tip 520	958738 520
Vrtljivo zapiralo Tip R	914190 R
Precizna cilindrična ključavnica brez cilindričnega vložka Ø ohišja 45 mm	085816 45
Precizna cilindrična ključavnica s cilindričnim vložkom, različno zaklepanje Ø ohišja 45 mm	085814 45
Precizna cilindrična ključavnica s cilindričnim vložkom, enako zaklepanje Ø ohišja 45 mm	085812 45
Pokrov talnega okvirja spredaj Tip 800	958737 800
Precizna cilindrična ključavnica z visokim lokom različno zaklepanje Ø ohišja 40 mm	085875 40