

Garant**Garderobna omara z vrtljivim zapiralom, Število prekatov: 4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	949015 4
GTIN	4062406073091
Razred artikla	91G

Opis**Izvedba:**

Noge iz aluminijaste pločevine debeline 2 mm. Zadnja stran z zarezi za zračenje, vrata z držalom za brisačo in ploščico za ime. Tečaje je možno namestiti na desno ali levo stran. Z vrtljivim zapiralom, zaklepanje s ključavnico obešanko (ni v obsegu dobave). Palica za obleko in 3 kavljji na prekat.

Standard:**DIN 4547****Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva.**

Napotek:

Opcijsko s pokrovom podstavka. Obrnite se na nas.
Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Prednje stranice omare	s krilnimi vrati brez okna
Možnost posebnega lakiranja	da

Standard	DIN 4547
Izvedba podstavka	Aluminijaste noge
Masa	68 kg
za integralno čelado	da
Število prekatov	4
za obešanko s \varnothing loka do	6 mm
Poševen strop	ne
Prezračevalne reže na vratih	ne
Ploščica z imenom	da
uporabna globina na prekat	472 mm
Globina	520 mm
Širina	800 mm
Število palic za oblačila	1
uporabna višina na prekat	780 mm
Prezračevalne reže na zadnji steni	da
uporabna širina na prekat	342 mm
Višina	1850 mm
za obešanko	da
Izvedba ključavnice	Vrtljivo zapiralo
Debelina materiala	0,9 mm
Kot odpiranja vrat	225 stopinj
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Garderobne omare

Pribor

Precizna cilindrična ključavnica cilindričnim vložkom, različno zaklepanje \varnothing ohišja 45 mm

085814 45

Precizna cilindrična ključavnica cilindričnim vložkom, enako zaklepanje Ø ohišja 45 mm	085812 45
Precizna cilindrična ključavnica z visokim lokomrazlično zaklepanje Ø ohišja 40 mm	085875 40
Stranski pokrov talnega okvirja Tip 520	958738 520
Pokrov talnega okvirja spredaj Tip 800	958737 800
Precizna cilindrična ključavnica brez cilindričnega vložka Ø ohišja 45 mm	085816 45
Vrtljivo zapiralo Tip R	914190 R