

Garant**Garderobna omara z vrtljivim zapiralom, Število prekatov: 6****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	949015 6
GTIN	4062406073107
Razred artikla	91G

Opis**Izvedba:**

Noge iz aluminijaste pločevine debeline 2 mm. Zadnja stran z zarezi za zračenje, vrata z držalom za brisačo in ploščico za ime. Tečaje je možno namestiti na desno ali levo stran. Z vrtljivim zapiralom, zaklepanje s ključavnico obešanko (ni v obsegu dobave). Palica za obleko in 3 kavljji na prekat.

Standard:**DIN 4547****Lakiranje:**Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva.****Napotek:**

Opcijsko s pokrovom podstavka. Obrnite se na nas.
Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Ploščica z imenom	da
Masa	102 kg

Standard	DIN 4547
Možnost posebnega lakiranja	da
Število prekatov	6
Izvedba podstavka	Aluminijaste noge
uporabna širina na prekat	342 mm
Globina	520 mm
Izvedba ključavnice	Vrtljivo zapiralo
Prezračevalne reže na vratih	ne
Višina	1850 mm
Širina	1200 mm
uporabna višina na prekat	780 mm
za obešanko	da
za integralno čelado	da
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati brez okna
Število palic za oblačila	1
uporabna globina na prekat	472 mm
za obešanko s \emptyset loka do	6 mm
Poševen strop	ne
Prezračevalne reže na zadnji steni	da
Debelina materiala	0,9 mm
Kot odpiranja vrat	225 stopinj
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Garderobne omare

Pribor

Precizna cilindrična ključavnica cilindričnim vložkom,
enako zaklepanje \emptyset ohišja 45 mm

085812 45

Vrtljivo zapiralo Tip R	914190 R
Precizna cilindrična ključavnica brez cilindričnega vložka Ø ohišja 45 mm	085816 45
Precizna cilindrična ključavnica s cilindričnim vložkom, različno zaklepanje Ø ohišja 45 mm	085814 45
Stranski pokrov talnega okvirja Tip 520	958738 520
Pokrov talnega okvirja spredaj Tip 1200	958737 1200
Precizna cilindrična ključavnica z visokim lokom različno zaklepanje Ø ohišja 40 mm	085875 40