

Garant**Garderobna omara z vrtljivim zapiralom, Število prekatov: 8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	949018 8
GTIN	4062406073138
Razred artikla	91G

Opis**Izvedba:**

Noge iz aluminijaste pločevine debeline 2 mm. Zadnja stran z zarezi za zračenje, vrata z držalom za brisačo in ploščico za ime. Tečaje je možno namestiti na desno ali levo stran. Z vrtljivim zapiralom, zaklepanje s ključavnico obešanko (ni v obsegu dobave).

Standard:**DIN 4547****Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva.**

Napotek:

Opcijsko s pokrovom podstavka. Obrnite se na nas.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Standard	DIN 4547
za obešanko s Ø loka do	6 mm
Izvedba podstavka	Aluminijaste noge

Višina	1850 mm
uporabna širina na prekat	342 mm
Širina	800 mm
Prezračevalne reže na zadnji steni	da
Izvedba ključavnice	Vrtljivo zapiralo
Ploščica z imenom	da
uporabna globina na prekat	472 mm
uporabna višina na prekat	370 mm
Globina	520 mm
Poševen strop	ne
Število prekatov	8
Masa	76 kg
za obešanko	da
Možnost posebnega lakiranja	da
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati brez okna
Debelina materiala	0,9 mm
Kot odpiranja vrat	225 stopinj
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Prekatne omare

Pribor

Vrtljivo zapiralo Tip R	914190 R
Precizna cilindrična ključavnica s cilindričnim vložkom, različno zaklepanje Ø ohišja 45 mm	085814 45
Precizna cilindrična ključavnica s cilindričnim vložkom, enako zaklepanje Ø ohišja 45 mm	085812 45
Precizna cilindrična ključavnica z visokim lokom različno zaklepanje Ø ohišja 40 mm	085875 40

Pokrov talnega okvirja spredaj Tip 800	958737 800
Precizna cilindrična ključavnicabrez cilindričnega vložka Ø ohišja 45 mm	085816 45
Stranski pokrov talnega okvirja Tip 520	958738 520