

Garant**Garderobna omara z vrtljivim zapiralom, Število prekatov: 12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	949018 12
GTIN	4062406073145
Razred artikla	91G

Opis**Izvedba:**

Noge iz aluminijaste pločevine debeline 2 mm. Zadnja stran z zarezi za zračenje, vrata z držalom za brisačo in ploščico za ime. Tečaje je možno namestiti na desno ali levo stran. Z vrtljivim zapiralom, zaklepanje s ključavnico obešanko (ni v obsegu dobave).

Standard:**DIN 4547****Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva.**

Napotek:

Opcijsko s pokrovom podstavka. Obrnite se na nas.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Masa	114 kg
za obešanko s Ø loka do	6 mm
Možnost posebnega lakiranja	da

uporabna globina na prekat	472 mm
Prezračevalne reže na zadnji steni	da
uporabna širina na prekat	342 mm
Višina	1850 mm
za obešanko	da
Izvedba ključavnice	Vrtljivo zapiralo
Število prekatov	12
Globina	520 mm
Izvedba podstavka	Aluminijaste noge
uporabna višina na prekat	370 mm
Širina	1200 mm
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati brez okna
Ploščica z imenom	da
Standard	DIN 4547
Poševen strop	ne
Debelina materiala	0,9 mm
Kot odpiranja vrat	225 stopinj
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Prekatne omare

Pribor

Precizna cilindrična ključavnica s cilindričnim vložkom, enako zaklepanje Ø ohišja 45 mm	085812 45
Pokrov talnega okvirja spredaj Tip 1200	958737 1200
Precizna cilindrična ključavnica z visokim lokomrazlično zaklepanje Ø ohišja 40 mm	085875 40
Precizna cilindrična ključavnica s cilindričnim vložkom, različno zaklepanje Ø ohišja 45 mm	085814 45

Vrtljivo zapiralo Tip R	914190 R
Stranski pokrov talnega okvirja Tip 520	958738 520
Precizna cilindrična ključavnicabrez cilindričnega vložka Ø ohišja 45 mm	085816 45