

**Garant****Garderobna omara z vrtljivim zapiralom, Število prekatov: 2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	949051 2
GTIN	4062406073176
Razred artikla	91G

**Opis****Izvedba:**

Vrata z mehko pripiro. Omara ima **poševen strop**. Na dnu ohišja so vstavljeni drsniki iz umetne mase. **Prednja stranica** podstavka je snemljiva. Polica z 2 kavljema za oblačila v vsakem prekatu omare. Posebna konstrukcija kljub širini prekata 300 mm dovoljuje shranjevanje integralnih čelad (prijavljene patentne pravice).

Z vrtljivim zapiralom, zaklepanje s ključavnico obešanko do vel. 40 (ni v obsegu dobave).

**Standard:****DIN 4547****Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

**Napotek:**

- **Pri dobavi so omare povsem sestavljene.**
- **Ključavnice obešanke za vrtljiv zapah, glejte katalog 2, Ročno in merilno orodje, art. 085822–085890 ter obešanke DOM art. 085812; 085814. Art. 085816 vel. 45.**
- **Primerno za sisteme ključavnic.**

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

**Tehnični opis**

Višina zadaj	2000 mm
uporabna višina na zgornji predelek s poševnim stropom	420 - 480 mm
za obešanko	da
uporabna globina na zgornji predelek	250 mm
za obešanko s Ø loka do	6 mm
uporabna višina na predelek za oblačila	1240 mm
uporabna širina na predelek za oblačila	240 mm
Globina police	250 mm
uporabna višina na zgornji predelek (za integralno čelado)	240 - 280 mm
Poševen strop	da
Masa	49,8 kg
Prezračevalne reže na zadnji steni	ne
Ploščica z imenom	da
Izvedba ključavnice	Vrtljivo zapiralo
Višina spredaj	1850 mm
Širina	600 mm
Širina police	295 mm
Standard	DIN 4547
uporabna globina na predelek za oblačila	475 mm
Izvedba podstavka	Podstavek s pokrovom
Prezračevalne reže na vratih	ne
Snemljiv pokrov podstavka	da
Število prekatov	2
Število palic za oblačila	1
Prednje stranice omare	Krilna vrata brez okna
Možnost posebnega lakiranja	da
Globina	500 mm
Število nepremičnih nazaj postavljenih polic	1
za integralno čelado	da

Debelina materiala	0,8 mm
Kot odpiranja vrat	225 stopinj
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Garderobne omare

## Pribor

Vrtljivo zapiralo Tip R	914190 R
Precizna cilindrična ključavnica s cilindričnim vložkom, enako zaklepanje Ø ohišja 45 mm	085812 45
Precizna cilindrična ključavnica brez cilindričnega vložka Ø ohišja 45 mm	085816 45
Precizna cilindrična ključavnica s cilindričnim vložkom, različno zaklepanje Ø ohišja 45 mm	085814 45
Precizna cilindrična ključavnica z visokim lokom različno zaklepanje Ø ohišja 40 mm	085875 40