

**Garant****Skladiščna omara s krilnimi vrati brez okna, Število škatel za male dele: 45****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	944111 45
GTIN	4062406073428
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Opremljena skladiščna omara 30×11G.

**Prozorne škatle** iz prozorne **umetne mase ABS** za shranjevanje brez prahu. Prozorno škatlo nagnete in vsebina je na voljo. Zaradi montaže je mogoče škatle izvleči in zložiti eno na drugo. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s **cilindrično ključavnico**.

**Umestitev:**

Število škatel za male dele (Š × G × V): 12 kos 80 × 63 × 70 mm; 15 kos 100 × 97 × 108 mm; 12 kos 128 × 128 × 133 mm; 6 kos 175 × 140 × 160 mm

**Obseg dobave:**

Omara vklj. s prozornimi škatlami.

**Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

**Napotek:**

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

**Tehnični opis**

Masa	72,5 kg
Globina	275 mm
Širina	750 mm
Višina	2000 mm
Globina v G	11
Širina v G	30
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	500 kg
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Skladiščna omara

---

## Pribor

Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11
----------------------------	-------------