


Garant**Regalna omara s krilnimi vrati z oknom, Višina: 1000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	944005 1000
GTIN	4062406073398
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Možnost namestitve polic v rastru 25 mm.

Opremljena regalna omara 30×11G.

Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Umestitev:

Število škatel: 12 × art. 963321 vel. SB6; 12 × art. 963321 vel. SB5; 12 × art. 963321 vel. SB4

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami in škatlami za male dele.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva.**

Napotek:

· **Za posamezne škatle za male dele glejte art. 963321.**

· **Za posamezne police glejte art. 944061, 944065.**

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Prednje stranice omare	s krilnimi vrati z oknom
Višina	1000 mm
Število polic	4
Širina	750 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	80 kg
Masa	47 kg
Globina	275 mm
Uporabna višina	845 mm
Globina v G	11
Širina v G	30
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	500 kg
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Regalna omara

Pribor

Stopničaste police za regalne omare, globina 11G za širino omare v G 30	944065 30
Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11
Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip F	940559 F
Police za regalne omare, globina 11G za širino omare v G 30	944061 30