

Garant**Skladiščna omara s krilnimi vrati z oknom, Število škatel za male dele: 69****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	944113 69
GTIN	4062406073466
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljena skladiščna omara 30×11G.

Prozorne škatle iz prozorne **umetne mase ABS** za shranjevanje brez prahu. Prozorno škatlo nagnete in vsebina je na voljo. Zaradi montaže je mogoče škatle izvleči in zložiti eno na drugo. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s **cilindrično ključavnico**.

Umestitev:

Število škatel za male dele (Š × G × V): 27 kos 50 × 42 × 46 mm 12 kos 80 × 63 × 70 mm 10 kos 100 × 97 × 109 mm 20 kos 128 × 128 × 133 mm

Obseg dobave:

Omara vklj. s prozornimi škatlami.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Globina	275 mm
Višina	2000 mm
Širina	750 mm
Masa	72 kg
Globina v G	11
Širina v G	30
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	500 kg
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Skladiščna omara

Pribor

Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11
----------------------------	-------------