

Garant**Skladiščna omara s krilnimi vrati z oknom, Število škatel za male dele: 97****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	944113 97
GTIN	4062406073473
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljena skladiščna omara 30×11G.

Prozorne škatle iz prozorne **umetne mase ABS** za shranjevanje brez prahu. Prozorno škatlo nagnete in vsebina je na voljo. Zaradi montaže je mogoče škatle izvleči in zložiti eno na drugo. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s **cilindrično ključavnico**.

Umestitev:

Število škatel za male dele (Š × G × V): 36 kos 50 × 42 × 46 mm 36 kos 80 × 63 × 70 mm 25 kos 100 × 97 × 108 mm

Obseg dobave:

Omara vklj. s prozornimi škatlami.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Masa	70,5 kg
Višina	2000 mm
Širina	750 mm
Globina	275 mm
Globina v G	11
Širina v G	30
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	500 kg
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Skladiščna omara

Pribor

Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11
----------------------------	-------------