


Garant GRIDLINE

**Sistemska regalna omara s krilnimi vrati iz polne pločevine opremljeno s skladiščnimi zaboji, Višina: 2000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	944221 2000
GTIN	4062406073503
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Opremljena regalna omara 40x20G. Namestitev polic v rastru 25 mm. Dvokomponentni ročaj Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Krilna vrata iz polne pločevine z nosilnimi ploščicami za namestitev škatel za male dele ter kavljev in držal Easyfix. S policami in škatlami za male dele.

6 polic z **nosilnostjo 65 kg.**

3 police z **nosilnostjo 100 kg.**

**Umestitev:**

Število škatel: 36 x art. 963321 vel. SB6; 51 x art. 963321 vel. SB5; 18 x art. 963321 vel. SB4; 16 x art. 963321 vel. SB3Z

**Obseg dobave:**

Omara vklj. s policami in škatlami za male dele.

**Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašno barvano.**

**Napotek:**

Nosilnost na vrata: 8 kg.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

## Tehnični opis

Uporabna višina	1845 mm
Masa	151 kg
Višina	2000 mm
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati brez okna
Število polic	9
Globina	500 mm
Širina	1000 mm
Globina v G	20
Širina v G	40
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Regalna omara

## Pribor

Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip F	940559 F
Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11