

Garant GRIDLINE

**Omara za polnjenje akumulatorjev s krilnimi vrati z oknom, Višina: 2000/  
DEmm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	944503 2000/DE
GTIN	4062406073589
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Opremljena omara za polnjenje akumulatorjev 40×20G, z **omarico z varovalkami FI in ventilatorjem**. Ventilator z zračnim filtrom in nadtlačnim delovanjem (50 m<sup>3</sup>/h). Zrak uhaja skozi prezračevalne reže na vratih stranice. Police za polnjenje akumulatorjev s po dvema letvama s 6 vtičnicami 230 V, s stikalom za vklop/izklop.

**Obseg dobave:**

Omara vključno z 2 naluknjanima policama za polnjenje akumulatorjev. Priključni vtičač 16 A/400 V, 5-polni z dovodnim priključnim kablom dolžine 3 m in **merilnim poročilom**. 4 letve s 6 vtičnicami. Dodatno 2 polici art. 940550 vel. 40 in 1 predal art. 940642 vel. 125.

**Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

**Napotek:**

Nemška različica vtičnic.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

**Tehnični opis**

Število vtičnih mest	24
----------------------	----

Višina	2000 mm
Masa	120 kg
Širina	1000 mm
Globina	500 mm
Uporabna višina	1845 mm
Širina v G	40
Globina v G	20
Napajanje	Omrežno napajanje
Nazivna napetost	400 V
Stikalo za vklop-izklop	da
Tip vtikača, vhod	F
Število vtičnic, tip F	24
Vtičnica, tip	F
Debelina materiala	0,9 mm
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Omare za polnjenje akumulatorjev

## Pribor

Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 40G Predal s prednjo višino 125 mm	940642 125
Polica za širino omare/prekata v G 40	940550 40