

Garant GRIDLINE

Omara za polnjenje akumulatorjev s krilnimi vrati brez okna, Višina: 1000/DEmm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	944501 1000/DE
GTIN	4062406073534
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljena omara za polnjenje akumulatorjev 40×20G, z **omarico z varovalkami FI in ventilatorjem**. Ventilator z zračnim filtrom in nadtlačnim delovanjem (50 m³/h). Zrak uhaja skozi prezračevalne reže na vratih stranice. Police za polnjenje akumulatorjev s po dvema letvama s 6 vtičnicami 230 V, s stikalom za vklop/izklop.

Obseg dobave:

Omara vključno z 2 naluknjanima policama za polnjenje akumulatorjev. Priključni vtikač 16 A/400 V, 5-polni z dovodnim priključnim kablom dolžine 3 m in **merilnim poročilom**. 4 letve s 6 vtičnicami.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Nemška različica vtičnic.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Število vtičnih mest	24
Masa	88 kg
Uporabna višina	845 mm
Višina	1000 mm

Globina	500 mm
Širina	1000 mm
Širina v G	40
Globina v G	20
Napajanje	Omrežno napajanje
Tip vtikača, vhod	F
Stikalo za vklop-izklop	da
Nazivna napetost	400 V
Število vtičnic, tip F	24
Vtičnica, tip	F
Debelina materiala	0,9 mm
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Omare za polnjenje akumulatorjev

Pribor

Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11
----------------------------	-------------