

Garant GRIDLINE

Računalniški terminal, Tip: IT**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	948101 IT
GTIN	4062406073626
Razred artikla	9GS

Opis**Izvedba:**

Ohišje za monitorje z ravnim zaslonom. Odlagalna plošča iz bambusa. Ohišje za računalnik je opremljeno z ventilatorjem in prestavljivo polico.

Funkcija:

IP41: Obstajata zaščita pred navpično padajočo vodo in zaščita pred vdorom tujkov z $\varnothing > 1$ mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Naslon za noge **vedno** antracitno siv RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Masa	73 kg
Uporabna širina ohišja za monitor	690 mm
Uporabna višina ohišja za monitor	460 mm
Globina	500 mm

Globina v G	20
Širina v G	30
Višina	1620 mm
Širina	750 mm
Uporabna globina ohišja za monitor	230 mm
Uporabna širina spodnje omare	700 mm
Uporabna višina spodnje omare	845 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 41
Napajanje	Omrežno napajanje
Nazivna napetost	250 V
Stikalo za vklop-izklop	da
Tip vtikača, vhod	L
Debelina materiala	0,9 mm
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Računalniški pult

Pribor

Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11
Ročaj za garderobno omaro, brez cilindričnega vložka	914221