

Garant GRIDLINE

Računalniški terminal, Tip: CH**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	948101 CH
GTIN	4062406073619
Razred artikla	9GS

Opis**Izvedba:**

Ohišje za monitorje z ravnim zaslonom. Odlagalna plošča iz bambusa. Ohišje za računalnik je opremljeno z ventilatorjem in prestavljivo polico.

Funkcija:

IP41: Obstajata zaščita pred navpično padajočo vodo in zaščita pred vdorom tujkov z $\varnothing > 1$ mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva.**

Naslon za noge **vedno** antracitno siv RAL 7016, **prašnata barva.**

Napotek:

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Globina	500 mm
Širina v G	30
Globina v G	20
Uporabna višina ohišja za monitor	460 mm

Širina	750 mm
Uporabna širina ohišja za monitor	690 mm
Višina	1620 mm
Masa	73 kg
Uporabna globina ohišja za monitor	230 mm
Uporabna višina spodnje omare	845 mm
Uporabna širina spodnje omare	700 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 41
Napajanje	Omrežno napajanje
Nazivna napetost	250 V
Tip vtikača, vhod	J
Stikalo za vklop-izklop	da
Debelina materiala	0,9 mm
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Računalniški pult

Pribor

Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11
Ročaj za garderobno omaro, brez cilindričnega vložka	914221