

Garant GRIDLINE

**Računalniški terminal, Tip: GB****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	948101 GB
GTIN	4062406073640
Razred artikla	9GS

**Opis****Izvedba:**

Ohišje za monitorje z ravnim zaslonom. Odlagalna plošča iz bambusa. Ohišje za računalnik je opremljeno z ventilatorjem in prestavljivo polico.

**Funkcija:**

IP41: Obstajata zaščita pred navpično padajočo vodo in zaščita pred vdorom tujkov z  $\varnothing > 1$  mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

**Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Naslon za noge **vedno** antracitno siv RAL 7016, **prašnata barva**.

**Napotek:**

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

**Tehnični opis**

Višina	1620 mm
Globina	500 mm
Uporabna višina ohišja za monitor	460 mm
Širina	750 mm

Masa	73 kg
Uporabna širina ohišja za monitor	690 mm
Globina v G	20
Uporabna globina ohišja za monitor	230 mm
Širina v G	30
Uporabna višina spodnje omare	845 mm
Uporabna širina spodnje omare	700 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 41
Napajanje	Omrežno napajanje
Nazivna napetost	250 V
Stikalo za vklop-izklop	da
Tip vtikača, vhod	G
Debelina materiala	0,9 mm
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Računalniški pult

## Pribor

Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11
Ročaj za garderobno omaro, brez cilindričnega vložka	914221