

Garant GRIDLINE

**Računalniški terminal z loputo za tiskalnik, Tip: CH****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 948112 CH     |
| GTIN                  | 4062406073732 |
| Razred artikla        | 9GS           |

**Opis****Izvedba:**

**Ohišje za monitor, z ventilatorjem** za monitorje do 19 col. Krilna vrata z oknom iz polikarbonata z možnostjo zaklepanja.

**Predal za tipkovnico** se zaskoči v končnem položaju. Nastavljiv po višini v 3 stopnjah, v rastru 60 mm (1058 / 1118 / 1178 mm), z zaklepanjem, s polico za naslon rok iz bambusa in razbremenitvijo natezanja električnih kablov.

**Ohišje za računalnik z ventilatorjem** in 1 pocinkano polico z nastavljanjem višine ter odprtini za polaganje kablov. Vse ključavnice so z enakim zaklepanjem.

**Funkcija:**

IP41: Obstajata zaščita pred navpično padajočo vodo in zaščita pred vdorom tujkov z  $\varnothing > 1$  mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

**Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata in čelne stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

**Napotek:**

**Ohišja za računalnike so kompatibilna z omarami GridLine, globina 20G, art.**

**940001–940217, 940801–940907, in jih je možno poljubno kombinirati z njimi.**

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

**Tehnični opis**

|  |  |
|--|--|
| Mere pritisne kape   | 236×290 mm   |
| Širina v G   | 30   |
| Višina   | 2000 mm  |
| Uporabna globina ohišja za monitor                                     | 458 mm   |
| Širina   | 750 mm   |
| Uporabna višina ohišja za računalnik                                   | 845 mm   |
| Uporabna višina ohišja za monitor                                      | 570 mm   |
| Masa   | 77 kg  |
| Uporabna širina ohišja za monitor                                      | 690 mm   |
| Globina  | 500 mm   |
| Uporabna širina ohišja za računalnik                                   | 700 mm   |
| Višina okna  | 532 mm   |
| Uporabna globina ohišja za računalnik                                  | 470 mm   |
| Širina okna  | 552 mm   |
| Globina v G  | 20   |
| maksimalna diagonala zaslona   | 19 col   |
| Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | HSK-A 100 kg   |
| Vrsta IP-zaščite   | IP 41  |
| Napajanje  | Omrežno napajanje  |
| Stikalo za vklop-izklop  | da   |
| Tip vtikača, vhod  | J  |
| Nazivna napetost   | 250 V  |
| Debelina materiala   | 0,9 mm   |
| Kot odpiranja vrat   | 250 stopinj  |
| Cilindrična ključavnica  | Modularni vložek   |
| Izbira barv  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Vrsta izdelka  | Računalniška delovna postaja                                   |

---

**Pribor**

Ročaj za GridLine Tip GP11

914226 GP11

Ročaj za garderobno omaro, brez cilindričnega vložka

914221