

Garant GRIDLINE

Računalniški terminal z loputo za tiskalnik, Tip: DK**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	948112 DK
GTIN	4062406073770
Razred artikla	9GS

Opis**Izvedba:**

Ohišje za monitor, z ventilatorjem za monitorje do 19 col. Krilna vrata z oknom iz polikarbonata z možnostjo zaklepanja.

Predal za tipkovnico se zaskoči v končnem položaju. Nastavljiv po višini v 3 stopnjah, v rastru 60 mm (1058 / 1118 / 1178 mm), z zaklepanjem, s polico za naslon rok iz bambusa in razbremenitvijo natezanja električnih kablov.

Ohišje za računalnik z ventilatorjem in 1 pocinkano polico z nastavljanjem višine ter odprtini za polaganje kablov. Vse ključavnice so z enakim zaklepanjem.

Funkcija:

IP41: Obstajata zaščita pred navpično padajočo vodo in zaščita pred vdorom tujkov z $\varnothing > 1$ mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata in čelne stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Ohišja za računalnike so kompatibilna z omarami GridLine, globina 20G, art.

940001–940217, 940801–940907, in jih je možno poljubno kombinirati z njimi.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Uporabna višina ohišja za računalnik	845 mm
Uporabna globina ohišja za računalnik	470 mm
Uporabna globina ohišja za monitor	458 mm
Širina	750 mm
Globina v G	20
Uporabna višina ohišja za monitor	570 mm
Uporabna širina ohišja za monitor	690 mm
Višina	2000 mm
Globina	500 mm
Širina v G	30
Mere pritisne kape	236×290 mm
Masa	77 kg
Uporabna širina ohišja za računalnik	700 mm
Širina okna	552 mm
Višina okna	532 mm
maksimalna diagonala zaslona	19 col
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	HSK-A 100 kg
Vrsta IP-zaščite	IP 41
Napajanje	Omrežno napajanje
Stikalo za vklop-izklop	da
Tip vtikača, vhod	K
Nazivna napetost	250 V
Debelina materiala	0,9 mm
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Računalniška delovna postaja

Pribor

Ročaj za garderobno omaro, brez cilindričnega vložka

914221

Ročaj za GridLine Tip GP11

914226 GP11