

Garant GRIDLINE

Računalniška delovna postaja, Tip: GB**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 948121 GB |
| GTIN | 4062406073824 |
| Razred artikla | 9GS |

Opis**Izvedba:**

Ohišje za monitorje z ravnim zaslonom, s fiksnim predalom za shranjevanje kabla. Ohišje za računalnik z ventilatorjem na pokrovu ohišja in nastavljivo polico. Predal za tipkovnico z zaklepanjem in naslonom za roke iz bambusa, z nastavljanjem višine v 3 stopnjah v rastru 60 mm. Predal za tipkovnico se zaskoči v končnem položaju. Odlagalna plošča iz bambusa.

Funkcija:

IP41: Obstajata zaščita pred navpično padajočo vodo in zaščita pred vdorom tujkov z $\varnothing > 1$ mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata in predali antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

| | |
|------------|---------|
| Masa | 82 kg |
| Višina | 1740 mm |
| Širina v G | 30 |

| | |
|------------------------------------|---|
| Uporabna širina ohišja za monitor | 690 mm |
| Uporabna višina ohišja za monitor | 460 mm |
| Širina | 750 mm |
| Globina v G | 20 |
| Uporabna globina ohišja za monitor | 230 mm |
| Globina | 500 mm |
| Uporabna širina spodnje omare | 700 mm |
| Uporabna višina spodnje omare | 645 mm |
| Vrsta IP-zaščite | IP 41 |
| Napajanje | Omrežno napajanje |
| Stikalo za vklop-izklop | da |
| Nazivna napetost | 250 V |
| Tip vtikača, vhod | G |
| Debelina materiala | 0,9 mm |
| Kot odpiranja vrat | 250 stopinj |
| Cilindrična ključavnica | Modularni vložek |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Vrsta izdelka | Računalniška delovna postaja |

Pribor

| | |
|--|-------------|
| Ročaj za garderobno omaro, brez cilindričnega vložka | 914221 |
| Ročaj za GridLine Tip GP11 | 914226 GP11 |