

Garant GRIDLINE

Računalniška delovna postaja, Tip: DK**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	948121 DK
GTIN	4062406073831
Razred artikla	9GS

Opis**Izvedba:**

Ohišje za monitorje z ravnim zaslonom, s fiksnim predalom za shranjevanje kabla. Ohišje za računalnik z ventilatorjem na pokrovu ohišja in nastavljivo polico. Predal za tipkovnico z zaklepanjem in naslonom za roke iz bambusa, z nastavljanjem višine v 3 stopnjah v rastru 60 mm. Predal za tipkovnico se zaskoči v končnem položaju. Odlagalna plošča iz bambusa.

Funkcija:

IP41: Obstajata zaščita pred navpično padajočo vodo in zaščita pred vdorom tujkov z $\varnothing > 1$ mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata in predali antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Širina	750 mm
Globina v G	20
Uporabna višina ohišja za monitor	460 mm

Globina	500 mm
Uporabna širina ohišja za monitor	690 mm
Širina v G	30
Višina	1740 mm
Masa	82 kg
Uporabna globina ohišja za monitor	230 mm
Uporabna širina spodnje omare	700 mm
Uporabna višina spodnje omare	645 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 41
Napajanje	Omrežno napajanje
Stikalo za vklop-izklop	da
Tip vtikača, vhod	K
Nazivna napetost	250 V
Debelina materiala	0,9 mm
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Računalniška delovna postaja

Pribor

Ročaj za garderobno omaro, brez cilindričnega vložka	914221
Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11