

Garant GRIDLINE

**Računalniška delovna postaja, Tip: DK****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	948131 DK
GTIN	4062406073954
Razred artikla	9GS

**Opis****Izvedba:**

**Predal za tipkovnico** se zaskoči v končnem položaju, z zaklepanjem, s polico za naslon rok iz bambusa in razbremenitvijo natezanja električnih kablov. Nastavek s predalom za tipkovnico s stransko luknjasto pločevino  $9 \times 9$  mm v rastru 37 mm za namestitev kavljcev in držal Easyfix.

**Ohišje za računalnik z ventilatorjem** in s prestavljivo pocinkano polico ter odlagalno ploščo iz bambusa.

**Funkcija:**

IP41: Obstajata zaščita pred navpično padajočo vodo in zaščita pred vdorom tujkov z  $\varnothing > 1$  mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

**Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata in predali antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

**Napotek:**

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

**Tehnični opis**

Višina	1020 mm
Globina v G	20

Širina v G	30
Globina	500 mm
Masa	69 kg
Širina	750 mm
Uporabna višina spodnje omare	645 mm
Uporabna širina spodnje omare	700 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 41
Napajanje	Omrežno napajanje
Tip vtikača, vhod	K
Stikalo za vklop-izklop	da
Nazivna napetost	250 V
Debelina materiala	0,9 mm
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Računalniška delovna postaja

## Pribor

Ročaj za GridLine Tip GP11

914226 GP11