

Garant GRIDLINE

Računalniška delovna postaja, Tip: DE**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	948131 DE
GTIN	4062406073909
Razred artikla	9GS

Opis**Izvedba:**

Predal za tipkovnico se zaskoči v končnem položaju, z zaklepanjem, s polico za naslon rok iz bambusa in razbremenitvijo natezanja električnih kablov. Nastavek s predalom za tipkovnico s stransko luknjasto pločevino 9×9 mm v rastru 37 mm za namestitev kavljcev in držal Easyfix.

Ohišje za računalnik z ventilatorjem in s prestavljivo pocinkano polico ter odlagalno ploščo iz bambusa.

Funkcija:

IP41: Obstajata zaščita pred navpično padajočo vodo in zaščita pred vdorom tujkov z $\varnothing > 1$ mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Obseg dobave:

Fiksno vgrajena **električna instalacija** obsega letev z vtičnicami (6 vtičnic, 250 V/16 A s stikalom za vklop/izklop), priključni kabel 1,2 m.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata in predali antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Širina	750 mm
Širina v G	30
Globina v G	20
Masa	69 kg
Višina	1020 mm
Globina	500 mm
Uporabna širina spodnje omare	700 mm
Uporabna višina spodnje omare	645 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 41
Napajanje	Omrežno napajanje
Nazivna napetost	250 V
Stikalo za vklop-izklop	da
Tip vtikača, vhod	F
Debelina materiala	0,9 mm
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Računalniška delovna postaja

Pribor

Ročaj za GridLine Tip GP11

914226 GP11